

## Utrymnings skyltar Utrymningsväg höger uppåt, passera friytan snett åt höger, Typ: 14400

### Beställningsdata

Ordernummer	099311 14400
GTIN	4061466055153
Artikelklass	09V

### Beskrivning

**Norm:**

ASR A1.3; ISO 7010

**OBS!:**

Skyltarna finns också i tunnare folieutförande (självhäftande, tjocklek 0,1 mm).

Utrymnings skyltarna uppfyller den gamla standarden (fram till mars 2022) för tekniska regler ASR A1.3 och ASR A2.3. Skyltar enligt den nya standarden finns i vår e-shop.

### Teknisk beskrivning

höjd	200 mm
Monteringstyp	självhäftande
Material	PVC-folie
Innehåll	1
Leveranssätt	Delar
Ljusegenskap	fotoluminiscent
Längd	400 mm
Ljustäthet efter 60 minuter	0,008 cd/m <sup>2</sup>
Ljustäthet efter 10 minuter	0,055 cd/m <sup>2</sup>
Produktslag	Utrymnings skyltar