

## Utrymnings skyltar Riktningssnutt (bara i kombination med en utrymnings skylt), Typ: 12200

### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 099315 12200  |
| GTIN         | 4061466068030 |
| Artikelklass | 09V           |

### Beskrivning

**Norm:**

ASR A1.3; ISO 3864

**OBS!:**

Skyltarna finns också i tunnare folieutförande (självhäftande, tjocklek 0,1 mm).

Utrymnings skyltarna uppfyller den gamla standarden (fram till mars 2022) för tekniska regler ASR A1.3 och ASR A2.3. Skyltar enligt den nya standarden finns i vår e-shop.

### Teknisk beskrivning

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Längd                       | 200 mm                  |
| Innehåll                    | 1                       |
| höjd                        | 200 mm                  |
| Material                    | Hård-PVC-plast          |
| Ljusegenskap                | fotoluminiscent         |
| Leveranssätt                | Delar                   |
| Ljustäthet efter 10 minuter | 0,055 cd/m <sup>2</sup> |
| Ljustäthet efter 60 minuter | 0,008 cd/m <sup>2</sup> |
| Produktslag                 | Utrymnings skyltar      |