

## Utrymningsskyltar Riktningssnutt (bara i kombination med en utrymningsskylt), Typ: 14150

### Beställningsdata

Ordernummer	099315 14150
GTIN	4061466054934
Artikelklass	09V

### Beskrivning

**Norm:**

ASR A1.3; ISO 3864

**OBS!**

Skyltarna finns också i tunnare folieutförande (självhäftande, tjocklek 0,1 mm).

Utrymningsskyltarna uppfyller den gamla standarden (fram till mars 2022) för tekniska regler ASR A1.3 och ASR A2.3. Skyltar enligt den nya standarden finns i vår e-shop.

### Teknisk beskrivning

Ljusegenskap	fotoluminiscent
Material	PVC-folie
Monteringstyp	självhäftande
Innehåll	1
Längd	150 mm
höjd	150 mm
Leveranssätt	Delar
Ljustäthet efter 10 minuter	0,055 cd/m <sup>2</sup>
Ljustäthet efter 60 minuter	0,008 cd/m <sup>2</sup>
Produktslag	Utrymningsskyltar