

## Utrymnings skyltar Riktning angivelse snett (bara i kombination med en utrymnings skylt), Typ: 12150

### Beställningsdata

Ordernummer	099315 12150
GTIN	4061466068023
Artikelklass	09V

### Beskrivning

**Norm:**

ASR A1.3; ISO 3864

**OBS!:**

Skyltarna finns också i tunnare folieutförande (självhäftande, tjocklek 0,1 mm).

Utrymnings skyltarna uppfyller den gamla standarden (fram till mars 2022) för tekniska regler ASR A1.3 och ASR A2.3. Skyltar enligt den nya standarden finns i vår e-shop.

### Teknisk beskrivning

Innehåll	1
Material	Hård-PVC-plast
höjd	150 mm
Längd	150 mm
Ljusegenskap	fotoluminiscent
Leveranssätt	Delar
Ljustäthet efter 10 minuter	0,055 cd/m <sup>2</sup>
Ljustäthet efter 60 minuter	0,008 cd/m <sup>2</sup>
Produktslag	Utrymnings skyltar