

## Utrymningsskyltar Automatisk extern defibrillator, Typ: 12150

### Beställningsdata

Ordernummer	099319 12150
GTIN	4061466067477
Artikelklass	09V

### Beskrivning

**Norm:**

ASR A1.3; ISO 7010

**OBS!:**

Skyltarna finns också i tunnare folieutförande (självhäftande, tjocklek 0,1 mm).

Utrymningsskyltarna uppfyller den gamla standarden (fram till mars 2022) för tekniska regler ASR A1.3 och ASR A2.3. Skyltar enligt den nya standarden finns i vår e-shop.

### Teknisk beskrivning

Leveranssätt	Delar
Längd	150 mm
Innehåll	1
höjd	150 mm
Ljusegenskap	fotoluminiscent
Material	Hård-PVC-plast
Ljustäthet efter 60 minuter	0,008 cd/m <sup>2</sup>
Ljustäthet efter 10 minuter	0,055 cd/m <sup>2</sup>
Produktslag	Utrymningsskyltar