

Garant**CaraFin Diamant polerskivor set 5 delar, Ø 32 mm, Kornstorlek: D3µm****Beställningsdata**

Ordernummer	553985 D3
GTIN	4062406300562
Artikelklass	51G

Beskrivning**Utförande:**

CaraFin Diamant polerverktyg ensidigt belagda med **monokristallin diamant**. De bundna diamantkornen ger en klart **högre utnyttjandegrad** jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor. Mjukt PU-underlägg för konturtrogen bearbetning.

Fördel:

Spilltider för förberedelse och rengöring som vid diamantpastor bortfaller. Optimal anpassning till konturer.

Användningsdata:

Poleringsarbeten med hög flexibilitet och anpassning till konturer **utan polerpastor**. Idealisk för användning i kombination med mikroslipsystemen nr 078140 och 078150. Rekommenderat varvtal 2000 min⁻¹.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	32 mm
Färg	orange
polersteg	Glanspolering
Serie	CaraFin

Slipmedlets beteckning	D
rekommenderat varvtal	2000 min ⁻¹
Produktnamnsattribut	Ø 32 mm
Produktslag	Polerskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		