

Garant**CaraFin Diamant polerblad självhäftande set 10 delar, 18×8 mm, Kornstorlek: D5µm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 553990 D5 |
| GTIN | 4062406300623 |
| Artikelklass | 51G |

Beskrivning**Utförande:**

CaraFin Diamant polerverktyg ensidigt belagda med **monokristallin diamant**. De bundna diamantkornen ger en klart **högre utnyttjandegrad** jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor. Hårt polyamidunderlägg. Optimalt för utjämning av apelsinhud i polerprocessen.

Fördel:

Spilltider för förberedelse och rengöring som vid diamantpastor bortfaller. Optimal anpassning till konturer.

Användningsdata:

Poleringsarbeten med hög flexibilitet och anpassning till konturer **utan polerpastor**. Idealisk för användning i kombination med handstycke nr 078143 storlek NLS110 på mikroslipsystem.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|---------------|
| polersteg | Glanspolering |
| Slipmedlets beteckning | D |
| Färg | vit |
| Serie | CaraFin |
| Längd | 18 mm |
| Bredd | 8 mm |

| | |
|----------------------|----------|
| Produktnamnsattribut | 18×8 mm |
| Produktslag | Polerduk |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| Hårdmetall (HM) | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Lacker | lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |