

Garant**Slipnylonrondell, finish, Ø 76,2 mm, Motsvarande kornstorlek: 280****Beställningsdata**

Ordernummer	554043 280
GTIN	4062406300746
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Universell och effektiv **slipnylon**.

Användningsdata:

För rengöring, avfettning, mattpolering av metallytor.

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

OBS!:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Teknisk beskrivning

Utförande	A very fine
finhetsgrad	fin
skiv-Ø	76,2 mm
Slipmedel	Slipnylon
Slipmedlets beteckning	A

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 76,2 mm
maximalt varvtal:	18000 min ⁻¹
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		