



Diamantslippasta 10 g, universellt löslig polykristallin, Kornstorlek diamantslippasta: 9µm



Beställningsdata

Ordernummer	552350 9
GTIN	4027497101443
Artikelklass	56L

Beskrivning

Utförande:

Silikonfri diamantpasta i praktisk doseringsspruta.

Syntetisk diamant polykristallin i 10 g-spruta för snabba poleringsresultat.

Användningsdata:

Bindningen, som kan **blandas med alkohol eller vatten** i valfritt förhållande, ger optimal smörjfilm. Lätt, miljövänlig rengöring av verktyg och arbetsstycke med vatten, utan rester.

Perfekt för polering av stål och titan med hårdhet över 60 HRC. Mycket dryg eftersom ständigt nya skär bildas under användningen genom diamantens polykristallina struktur.

Teknisk beskrivning

Färgkod	röd
Kornstorlek diamantslippasta	9 µm
finhetsgrad	medel
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Produktslag	Slippasta

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	1-3 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	1-3 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	1-3 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	1-3 m/s	H
Hårdmetall (HM)	lämplig	1-3 m/s	
INOX	lämplig	1-3 m/s	
Ti	lämplig	1-3 m/s	
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig	1-3 m/s	
Sten	lämplig	1-3 m/s	
torrt	lämplig		