

**Garant****Slipnylonrondell, finish, Ø 76,2 mm, Motsvarande kornstorlek: 180**

## Beställningsdata

Ordernummer	553966 180
GTIN	4062406300791
Artikelklass	51M

## Beskrivning

**Utförande:**Universell och effektiv **slipnylon**.**Användningsdata:**

För rengöring, avfettning, mattpolering av metallytor.

## Teknisk beskrivning

Motsvarande kornstorlek	180
skiv-Ø	76,2 mm
finhetsgrad	medel
Utförande	A medium
Slipmedel	Korund
Slipmedlets beteckning	A
slipmedelsunderlag	Slipnylon
Produktnamnsattribut	Ø 76,2 mm
maximalt varvtal:	18000 min <sup>-1</sup>

Produktslag

Slipduk

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		