



## Diamantslippasta 10 g, universellt löslig polykristallin, Kornstorlek diamantslippasta: 15µm



### Beställningsdata

Ordernummer	552350 15
GTIN	4027497092482
Artikelklass	56L

### Beskrivning

#### Utförande:

Silikonfri diamantpasta i praktisk doseringspruta.

Syntetisk diamant polykristallin i 10 g-spruta för snabba poleringsresultat.

#### Användningsdata:

Bindningen, som kan **blandas med alkohol eller vatten** i valfritt förhållande, ger optimal smörjfilm. Lätt, miljövänlig rengöring av verktyg och arbetsstycke med vatten, utan rester. Perfekt för polering av stål och titan med hårdhet över 60 HRC. Mycket dryg eftersom ständigt nya skär bildas under användningen genom diamantens polykristallina struktur.

### Teknisk beskrivning

Kornstorlek diamantslippasta	15 µm
finhetsgrad	medel
Färgkod	orange
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Produktslag	Slippasta

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	1-3 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	1-3 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	1-3 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	1-3 m/s	H
Hårdmetall (HM)	lämplig	1-3 m/s	
INOX	lämplig	1-3 m/s	
Ti	lämplig	1-3 m/s	
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig	1-3 m/s	
Sten	lämplig	1-3 m/s	
torrt	lämplig		