


**Garant****Slipnylonrondell, finish, Ø 50,8 mm, Motsvarande kornstorlek: 280****Beställningsdata**

Ordernummer	553965 280
GTIN	4062406300777
Artikelklass	51M

**Beskrivning****Utförande:**Universell och effektiv **slipnylon**.**Användningsdata:**

För rengöring, avfettning, mattpolering av metallytor.

**Teknisk beskrivning**

finhetsgrad	fin
skiv-Ø	50,8 mm
Utförande	A very fine
Motsvarande kornstorlek	280
Slipmedel	Korund
Slipmedlets beteckning	A
slipmedelsunderlag	Slipnylon
Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
maximalt varvtal:	23000 min <sup>-1</sup>

Produktslag

Slipduk

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		