

Garant**Slipnylonark, 158×224 mm, Slipnylonets struktur: 100****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 555995 100 |
| GTIN | 4062406300814 |
| Artikelklass | 51M |

Beskrivning**Utförande:**

Durable Flex högeffektiv slipnylon med **extremt tät kornfördelning** djupt ned i fibermaterialet. Slipnylon med ny uppbyggnad möjliggör **aggressivare slipning**, mycket lång utslitningstid utan igensättning och ännu **jämnare slipbild**. Den **enorma flexibiliteten** underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.

Högeffektiv slipduk med **extremt tät kornfördelning** djupt ned i fibermaterialet. Slipdukens speciella uppbyggnad möjliggör **aggressiv slipning**, mycket lång användningstid utan igensättning och en ännu **jämnare slipbild**.

Fördel:

- **Anpassar sig till arbetsstyckets form.**
- **Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.**
- **Jämn och reproducerbar finish.**
- **Kan användas för både torr- och våtslipning.**
- **Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.**

Användningsdata:

Kan användas för hand, med handklots nr 556020 eller på en planslipmaskin. **Grov och aggressiv:** Avlägsnar, rost, rostfilm och ytsmuts. För uppruggning av gammal färg och lack samt plast och gummidelar (t.ex. före limning).

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|-----------|
| Motsvarande kornstorlek | 180 - 220 |
| Utförande | A Medium |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| finhetsgrad | grov |
| Färg | röd |
| Slipnylonets struktur | 100 |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % |
| Bredd | 158 mm |
| Längd | 224 mm |
| Produktnamnsattribut | 158×224 mm |
| Produktslag | Slipnylonark |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| Sten | mindre lämplig | | |
| Lacker | lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| vått maximal | mindre lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |

Tillbehör

Handklots

556020

Dorn

556030