

**Garant****Slipnylonrulle, 115 mm × 10 m, Slipnylonets struktur: 100****Beställningsdata**

Ordernummer	556087 100
GTIN	4062406300869
Artikelklass	51M

**Beskrivning****Utförande:**

**Durable Flex** högeffektiv slipnylon med **extremt tät kornfördelning** djupt ned i fibermaterialet. Slipnylon med ny uppbyggnad möjliggör **aggressivare slipning**, mycket lång utslitningstid utan igensättning och ännu **jämnare slipbild**. Den **enorma flexibiliteten** underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.

Högeffektiv slipduk med **extremt tät kornfördelning** djupt ned i fibermaterialet. Slipdukens speciella uppbyggnad möjliggör **aggressiv slipning**, mycket lång användningstid utan igensättning och en ännu **jämnare slipbild**.

**Fördel:**

- **Anpassar sig till arbetsstyckets form.**
- **Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.**
- **Jämn och reproducerbar finish.**
- **Kan användas för både torr- och våtslipning.**
- **Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.**

**Användningsdata:**

Kan användas för hand, med handklots nr 556020 eller på en planslipmaskin. **Grov och aggressiv:** Avlägsnar, rost, rostfilm och ytsmuts. För uppruggning av gammal färg och lack samt plast och gummidelar (t.ex. före limning).

## Teknisk beskrivning

Slipnylonets struktur	100
Motsvarande kornstorlek	180 - 220
finhetsgrad	grov
Utförande	A Medium
Färg	röd
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rullbredd	115 mm
Rullängd	10 m
Produktnamnsattribut	115 mm × 10 m
Produktslag	Slipnylonrulle

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		

Uni	lämplig
vått maximal	mindre lämplig
torrt	lämplig

---

**Tillbehör**

Dorn	556030
Handklots	556020