

Garant**Dukring fin polernylon för glanspolering, Ring-Ø: 250mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 555747 250 |
| GTIN | 4062406300937 |
| Artikelklass | 51G |

Beskrivning**Utförande:**

Mycket fin vävstruktur, sparsam polerpastaförbrukning, bra användningstid – ingen fransning. Dukringen lindad kring pappkärnan (fästet).

Användningsdata:

Dukringarna kan användas i valfritt antal och i valfri bredd. För användning med polerpastor. Från grovpolering till högglanspolering **av metalle** (periferhastighet ca 25 – 30 m/s)

Fin polernylon används för glanspolering av alla metaller samt av plastmaterial.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------|---------|
| hål-Ø | 40 mm |
| Reducerings-Ø | 22,2 mm |
| Reducerings-Ø | 20 mm |
| Reducerings-Ø | 16 mm |
| Reducerings-Ø | 12 mm |
| Ring-Ø | 250 mm |

| | |
|---------------|---------|
| Reducerings-Ø | 1 tum |
| Reducerings-Ø | 1/2 tum |
| Ringbredd | 18 mm |
| Produktslag | Dukring |