

Garant**Slipdukarksats, 10 delar flexibel, 100×200 mm, Slipnylonets struktur: 280****Beställningsdata**

Ordernummer	556143 280
GTIN	4062406301057
Artikelklass	51M

Beskrivning**Utförande:**

Durable Flex högeffektiv slipnylon med **extremt tät kornfördelning** djupt ned i fibermaterialet. Slipnylon med ny uppbyggnad möjliggör **aggressivare slipning**, mycket lång utslitningstid utan igensättning och ännu **jämnare slipbild**. Den **enorma flexibiliteten** underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.

Ark av flexibel och aggressiv slipduk.

Fördel:

- **Anpassar sig till arbetsstyckets form.**
- **Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.**
- **Jämn och reproducerbar finish.**
- **Kan användas för både torr- och våtslipning.**
- **Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.**

Användningsdata:

För manuell rengöring och ytbehandling. Idealisk ersättning för stålullsprodukter. **Medel / medelfin:** Universellt användbar för borttagning av rostfilm, lättare smuts och missfärgningar; för efterslipning av förslipade eller borstade ytor eller för avfettning och rengöring före lackering.

leveransinnehåll:

Sats med 10 ark.

Teknisk beskrivning

Motsvarande kornstorlek	280 - 360
-------------------------	-----------

finhetsgrad	medelfin
Slipnylonets struktur	280
Färg	röd
Utförande	A Very Fine
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Bredd	100 mm
Längd	200 mm
Produktnamnsattribut	100×200 mm
Antal pads	10
Produktslag	Slipnylonark

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		

vått maximal	mindre lämplig
torrt	lämplig

Tillbehör

Handklots	556020
Dorn	556030