

Garant GRIDLINE

Åkanordning fabriksmonterad för GridLine skåp, passar till hurtsdjup i G: 20**Beställningsdata**

Ordernummer	958482 20
GTIN	4062406301118
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

GridLine åkanordning bestående av 2 tvärbalkar av förzinkad stålplåt. Kompletterad med hjulsatsen monterad och 1 set 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. För fastskruvning på GridLine skåp och verktygsskåp. **Skjutning sker från sidväggen.**

Fabriksmonteras vid samtidig beställning av GridLine skåp och åkanordning.

Passar till:

Skåp nr 940001 – 940123; nr 940801 – 940863.

leveransinnehåll:

1 st tvärbalk med 2 spärbara svängbara hjul, 1 st tvärbalk med 2 fasta hjul, 1 st skjuthandtagsset.

Observera:

Med tanke på vältningsrisken måste du när du monterar åkanordningen ovillkorligen hålla den angivna högsta höjden.

Tänk på att bärförmågan också innefattar skåpets / verktygsskåpets egenvikt.

OBS!:

Åkanordning lämplig för GridLine skåp med högsta höjd 1250 mm. Största totala bärförmåga 200 kg. **Gäller bara för GridLine skåp utan utdragslådor.**

Teknisk beskrivning

hjul-Ø svängbart hjul	125 mm
hjul-Ø fast hjul	125 mm
Djup	500 mm

Datablad

maximal bärförmåga	200 kg
frigång	160 mm
Produktslag	Hjulenhet