

Garant GRIDLINE

## Åkanordning fabriksmonterad för GridLine verktygsskåp, passar till hurtsdjup i G: 28



### Beställningsdata

Ordernummer	958481 28
GTIN	4062406299880
Artikelklass	9GK

### Beskrivning

#### Utförande:

GridLine åkanordning bestående av 2 tvärbalkar av förzinkad stålplåt. Kompletterad med hjulsatsen monterad och 1 set 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. För fastskruvning på GridLine skåp och verktygsskåp. **Skjutning sker från sidväggen.**

Fabriksmonteras vid samtidig beställning av GridLine verktygsskåp och åkanordning.

#### Passar till:

Verktygsskåp nr 931005 – 931435, storvolymsskåp nr 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

#### leveransinnehåll:

1 st tvärbalk med 2 spärrbara svängbara hjul, 1 st tvärbalk med 2 fasta hjul, 1 st skjuthandtagsset.

#### Observera:

**Med tanke på vältningsrisken måste du när du monterar åkanordningen ovillkorligen hålla den angivna högsta höjden.**

**Tänk på att bärförmågan också innefattar skåpets / verktygsskåpets egenvikt.**

#### OBS!:

Åkanordning lämplig för GridLine verktygsskåp med högsta höjd 1000 mm. Största totala bärförmåga för verktygsskåp 600 kg. **Det är ovillkorligen nödvändigt att montera utdragslådor med enhandsmanövrering av enskilda utdragslådor.**

Åkanordning lämplig för GridLine storvolymsskåp upp till högsta höjd 1000 mm. Största totala bärförmåga för storvolymsskåp 200 kg. **Gäller bara GridLine storvolymsskåp utan utdragslådor.**

**Teknisk beskrivning**

hjul-Ø svängbart hjul	125 mm
hjul-Ø fast hjul	125 mm
Djup	700 mm
maximal bärförmåga	600 kg
frigång	160 mm
Produktslag	Hjulenhet