

Garant GRIDLINE

Åkanordning fabriksmonterad för GridLine verktygsskåp, passar till hurtsdjup i G: 24



Beställningsdata

Ordernummer	958481 24
GTIN	4062406299873
Artikelklass	9GK

Beskrivning

Utförande:

GridLine åkanordning bestående av 2 tvärbalkar av förzinkad stålplåt. Kompletterad med hjulsatsen monterad och 1 set 2K-Haptoprene®-skjuthandtag. För fastskruvning på GridLine skåp och verktygsskåp. **Skjutning sker från sidväggen.**

Fabriksmonteras vid samtidig beställning av GridLine verktygsskåp och åkanordning.

Passar till:

Verktygsskåp nr 930505 – 930735.

leveransinnehåll:

1 st tvärbalk med 2 spärrbara svängbara hjul, 1 st tvärbalk med 2 fasta hjul, 1 st skjuthandtagsset.

Observera:

Med tanke på vältningsrisken måste du när du monterar åkanordningen ovillkorligen hålla den angivna högsta höjden.

Tänk på att bärförmågan också innefattar skåpets / verktygsskåpets egenvikt.

OBS!:

Åkanordning lämplig för GridLine verktygsskåp med högsta höjd 1000 mm. Verktöygsskåp 24x24G bara upp till 900 mm höjd. Största totala bärförmåga 600 kg. **Det är ovillkorligen nödvändigt att montera utdragslådor med enhandsmanövrering av enskilda utdragslådor.**

Teknisk beskrivning

frigång	160 mm
---------	--------

Datablad

Djup	600 mm
hjul-Ø svängbart hjul	125 mm
maximal bärförmåga	600 kg
hjul-Ø fast hjul	125 mm
Produktslag	Hjulenhet