


Garant**Rengöringsrondell (A), Ø 50,8 mm, SK-grundhållare / reduceringsliprondell utförande: MED****Beställningsdata**

Ordernummer	554054 MED
GTIN	4062406300982
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Grovrengöringsrondeller med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Öppen struktur som inte sätts igen. Kombinerar **rengöring** med **fin finish**.

Användningsdata:

För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	50,8 mm
finhetsgrad	grov
Hårdhetsgrad	medel
maximalt varvtal:	18000 min ⁻¹
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
Produktslag	grovrengöringslipnylon

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		