


**Garant****Rengöringsrondell (A), Ø 76,2 mm, SK-grundhållare / reduceringsliprondellsutförande: MED****Beställningsdata**

Ordernummer	554055 MED
GTIN	4062406300999
Artikelklass	51E

**Beskrivning****Utförande:**

Grovrengöringsrondeller med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Öppen struktur som inte sätts igen. Kombinerar **rengöring** med **fin finish**.

**Användningsdata:**

För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.

**Teknisk beskrivning**

skiv-Ø	76,2 mm
Hårdhetsgrad	medel
finhetsgrad	grov
maximalt varvtal:	15000 min <sup>-1</sup>
Slipmedel	Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %

Produktnamnsattribut	Ø 76,2 mm
Produktslag	grovrengöringslipnylon

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		