

HOLEX

Gängskärverktyg i sats med gängtappssatser, 3 delar, för metrisk gänga: M3-20



Beställningsdata

Ordernummer	145117 M3-20
GTIN	4062406301521
Artikelklass	12K

Beskrivning

Utförande:

Stabil plåtlåda med bärhandtag och 2 excenterlås. Varje verktyg är transportsäkert placerat i en egen hållare och är lätt att komma åt. När locket öppnas ställer sig gängtapparna automatiskt upp. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

Innehåll:

vardera 1 gängtappssats 3 delar nr 130250: strl. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

vardera 1 gängsnitt nr 140330: strl. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20

vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148410: strl 1.1/2; 3

vardera 1 gängkloppa nr 149310: storlek 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18

1 gängtolk nr 477000: storlek M/W

1 skruvmejsel nr 664300: Strl. 3×60

1 verktygshållare med spärrnyckel nr 148700: Storlek 85; 110

Teknisk beskrivning

för metrisk gänga	M3 - M20
höjd	63 mm

Längd	532 mm
Bredd	256 mm
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Produktslag	Gängsnitt

Tillbehör

Gängsnitt6g M M14	140330 M14
Handgängtappsats M M6	130200 M6
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 25X9 mm	149310 25X9
Handgängtappsats M M5	130200 M5
Handgängtappsats M M18	130200 M18
Tappsvängjärn, inställbart Typ 1.1/2	148410 1.1/2
Gängsnitt6g M M3	140330 M3
Gängsnitt6g M M12	140330 M12
Handgängtappsats M M10	130200 M10
Handgängtappsats M M14	130200 M14
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 20X7 mm	149310 20X7
Handgängtappsats M M16	130200 M16
Gängsnitt6g M M18	140330 M18
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 30X11 mm	149310 30X11
Handgängtappsats M M20	130200 M20
Gängsnitt6g M M6	140330 M6
Gängsnitt6g M M4	140330 M4
Handgängtappsats M M8	130200 M8
Handgängtappsats M M12	130200 M12
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 38X14 mm	149310 38X14
Gängmall för gängor M/W	477000 M/W

Handgängtappsats M M3	130200 M3
Gängkloppor för gängsnitts-Ø × höjd 20X5 mm	149310 20X5
Gängsnitt6g M M20	140330 M20
Verktgsh. med spärrnyckel totallängd 110 mm	148700 110
Gängsnitt6g M M16	140330 M16
Gängkloppor för gängsnitts-Ø × höjd 45X18 mm	149310 45X18
Gängsnitt6g M M5	140330 M5
Verktgsh. med spärrnyckel totallängd 85 mm	148700 85
Gängsnitt6g M M8	140330 M8
Tappsvängjärn, inställbart Typ 3	148410 3
Gängsnitt6g M M10	140330 M10
Plåtlåda tom för sats med gängskärverktyg för metrisk gänga M3-20	145610 M3-20