

HOLEX

Gängskärverktyg i sats med gängtappssatser, 3 delar, för metrisk gänga: M3-12



Beställningsdata

Ordernummer	145117 M3-12
GTIN	4062406301514
Artikelklass	12K

Beskrivning

Utförande:

Stabil plåtlåda med bärhandtag och 2 excenterlås. Varje verktyg är transportsäkert placerat i en egen hållare och är lätt att komma åt. När locket öppnas ställer sig gängtapparna automatiskt upp. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

Innehåll:

vardera 1 gängtappssats 3 delar nr 130250: strl. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

vardera 1 gängsnitt nr 140330: strl. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

vardera 1 spiralborr nr 114030: strl 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148410: strl 1; 2

1 verktygshållare med spärrnyckel nr 148700: strl. 85

vardera 1 gängkloppa nr 149310: storlek 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 gängtolk nr 477000: storlek M/W

1 skruvmejsel nr 664300: Strl. 3×60

Teknisk beskrivning

för metrisk gänga	M3 – M12
höjd	55 mm

Längd	416 mm
Bredd	221 mm
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Produktslag	Gängsnitt

Tillbehör

Gängsnitt6g M M8	140330 M8
Handgängtappsats M M5	130200 M5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8	114030 8
Gängkloppor för gängsnitts-Ø × höjd 30X11 mm	149310 30X11
Gängsnitt6g M M4	140330 M4
Tappsvängjärn, inställbart Typ 2	148410 2
Gängkloppor för gängsnitts-Ø × höjd 20X7 mm	149310 20X7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 5	114030 5
Handgängtappsats M M6	130200 M6
Gängsnitt6g M M10	140330 M10
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 10,2	114030 10,2
Gängsnitt6g M M12	140330 M12
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5	114030 8,5
Gängsnitt6g M M5	140330 M5
Handgängtappsats M M12	130150 M12
Gängsnitt6g M M6	140330 M6

Gängmall för gängor M/W	477000 M/W
Handgängtappsats M M8	130200 M8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5	114030 2,5
Gängkloppor för gängsnitts-Ø × höjd 38X14 mm	149310 38X14
Verktgsh. med spärrnyckel totallängd 85 mm	148700 85
Handgängtappsats M M10	130200 M10
Gängkloppor för gängsnitts-Ø × höjd 25X9 mm	149310 25X9
Gängkloppor för gängsnitts-Ø × höjd 20X5 mm	149310 20X5
Handgängtappsats M M3	130200 M3
Handgängtappsats M M12	130200 M12
Gängsnitt6g M M3	140330 M3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6	114030 6
Tappsvängjärn, inställbart Typ 1	148410 1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8	114030 6,8
Plåtlåda tom för sats med gängskärverktyg för metrisk gänga M3-12	145610 M3-12