

Garant**Gängskärverktyg i sats med spåndrivande gängtappar, för metrisk gänga: M3-12****Beställningsdata**

Ordernummer	145312 M3-12
GTIN	4062406301538
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Stabil plåtlåda med bärhandtag och 2 excenterlås. Varje verktyg är transportsäkert placerat i en egen hållare och är lätt att komma åt. När locket öppnas ställer sig gängtapparna automatiskt upp. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

Innehåll:

vardera 3 spåndrivande gängtapp nr 1314500: strl. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

vardera 1 gängsnitt nr 140300: strl. M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

vardera 1 spiralborr nr 114150: strl 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148410: strl 1; 2

1 verktygshållare med spärrnyckel nr 148700: strl. 85

vardera 1 gängkloppa nr 149310: storlek 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 gängtolk nr 477000: storlek M/W

1 skruvmejsel nr 664300: Strl. 3×60

Teknisk beskrivning

för metrisk gänga

M3 – M12

Längd	420 mm
höjd	55 mm
Bredd	223 mm
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Produktslag	Gängsnitt

Tillbehör

Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5	114150 2,5
Gängsnitt6g M M8	140300 M8
Gängmall för gängor M/W	477000 M/W
Spåndrivande gängtappKort M M10	131450 M10
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 10,2	114150 10,2
Gängsnitt6g M M5	140300 M5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2	114150 4,2
Gängsnitt6g M M12	140300 M12
Gängsnitt6g M M3	140300 M3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5	114150 8,5
Gängsnitt6g M M6	140300 M6
Gängkloppor för gängsnitts-Ø × höjd 20X7 mm	149310 20X7
Verktgsh. med spärrnyckel totallängd 85 mm	148700 85
Gängkloppor för gängsnitts-Ø × höjd 30X11 mm	149310 30X11
Spåndrivande gängtappKort M M5	131450 M5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 5	114150 5
Gängkloppor för gängsnitts-Ø × höjd 20X5 mm	149310 20X5
Gängsnitt6g M M4	140300 M4
Tappsvängjärn, inställbart Typ 2	148410 2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3	114150 3,3

Spåndrivande gängtappKort M M4	131450 M4
Spåndrivande gängtappKort M M12	131450 M12
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8	114150 6,8
Gängsnitt6g M M10	140300 M10
Gängkloppor för gängsnitts-Ø × höjd 25X9 mm	149310 25X9
Tappsvängjärn, inställbart Typ 1	148410 1
Spåndrivande gängtappKort M M8	131450 M8
Gängkloppor för gängsnitts-Ø × höjd 38X14 mm	149310 38X14
Spåndrivande gängtappKort M M6	131450 M6
Spåndrivande gängtappKort M M3	131450 M3
Plåtlåda tom för sats med gängskärverktyg för metrisk gänga M3-12	145605 M3-12