

 Atlas Copco**Borrmaskin (tryckluft), Typ: D2163Q****Beställningsdata**

Ordernummer	079051 D2163Q
GTIN	7322590031862
Artikelklass	03R

**Beskrivning****Utförande:**

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket **6,3 bar** och för slang med rekommenderad invändig Ø. Kraftfull serie borrmaskiner i pistolutförande med mycket lugn gång och kapacitet för borring upp till 13 mm i stål. Frånluften leds genom handtaget vilket förhindrar att borrarspånen virvlar upp. Med snabbchuck. Vinkelborrmaskin med hörnmått 115 mm / 25 mm.

**leveransinnehåll:**

Med **snabbchuck**.

**Reservdel:**

**Utvalda underhållssatser (Service Kits):** Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftswerktygen från Atlas Copco.

**Teknisk beskrivning**

spännvidd snabbchuck	1,5 - 10 mm
bullernivå	78 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Längd	242 mm

axeleffekt	330 W
maximal luftförbrukning	540 l/min
maximalt varvtal:	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
tillverkarens beteckning	D2163Q
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
vikt	1,1 kg
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Bormaskin