



Hyllställsstolpskydd RackGuard™ smal, Typ: LLR



Beställningsdata

Ordernummer	994420 LLR
GTIN	5056116705990
Artikelklass	99T

Beskrivning

Utförande:

Hyllställsstolpskydd RackGuard™ skyddar stötkänsliga hyllställsstolpar mot stötar framifrån och från sidan samt mot repor som orsakas av arbetsfordon. Kollisionsenergin leds kring foten istället för rakt igenom, vilket minskar skadorna och bibehåller hyllställsystemens stabilitet. Gummiinlägg svarar för ett säkert fäste mot vanligen förekommande hyllställsstolpar. Bikakstruktur som dämpar stötar. Största kollisionsenergi vid 90°: 1000 joule. Kollisionszon 0 – 600 mm. Deformation vid maximal energi: 20 mm. Mycket hög klimat- och färgbeständighet.

Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Passar till:

Schulte pallhyllställ ramprofil S610-M18-U. Stativbredd 76 mm. Pallhyllställ nr 991202 alla storlekar; nr 991207 alla storlekar; nr 991212 storlekar 2500, 3000, 3500; nr 991217 storlekar 2500, 3000, 3500. Pallhyllställ från SSI SCHÄFER med stolpprofil P73.

OBS!:

Hyllstolpskydd för andra hyllor kan vi leverera till dig på förfrågan.

Teknisk beskrivning

höjd	600 mm
Djup B max.	80 mm
Bredd A max.	85 mm
vikt	1,9 kg
tillverkarens beteckning	RackGuard (S) LLR
Produktslag	Krockskydd