




Hyllställsstolpskydd RackGuard™ smal, Typ: SL



Beställningsdata

Ordernummer	994420 SL
GTIN	5056114575182
Artikelklass	99T

Beskrivning

Utförande:

Hyllställsstolpskydd RackGuard™ skyddar stötkänsliga hyllställsstolpar mot stötar framifrån och från sidan samt mot repor som orsakas av arbetsfordon. Kollisionsenergin leds kring foten istället för rakt igenom, vilket minskar skadorna och bibehåller hyllställsystemens stabilitet. Gummiinlägg svarar för ett säkert fäste mot vanligen förekommande hyllställsstolpar. Bikakstruktur som dämpar stötar. Största kollisionsenergi vid 90°: 1000 joule. Kollisionszon 0 – 600 mm. Deformation vid maximal energi: 20 mm. Mycket hög klimat- och färgbeständighet.

Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Passar till:

Schulte pallhyllställ ramprofil S625-A18. Stolpbredd 100 mm. Pallhyllställ nr 991212 storlek 4000, 4500, 5000; nr 991217 storlek 4000, 4500, 5000; nr 991222 alla storlekar; nr 991227 alla storlekar.

OBS!:

Hyllstolpskydd för andra hyllor kan vi leverera till dig på förfrågan.

Teknisk beskrivning

höjd	600 mm
------	--------

Djup B max.	45 mm
Bredd A max.	102 mm
vikt	1,6 kg
tillverkarens beteckning	RackGuard (S) SL
Produktslag	Krockskydd