



Vattenät väska "Explorer", Typ: 4209



Beställningsdata

Ordernummer	692930 4209
GTIN	8024482185057
Artikelklass	64A

Beskrivning

Utförande:

Extremt stabil väska av mycket slagtålig plast, fylld med utstansade skumplastkuber. Kan låsas med hänglås nr 085830 – 085875. Genomgående stor väggjocklek för hög stabilitet. Trycktät och kemiskt resistent. Temperaturbeständig från -33 °C till 90 °C. Heavenly Delight-versioner med en viktfordel på ca 30 % och en ökad hållfasthet jämfört med de tidigare modellerna.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För skydd, emballage och transport av ömtåliga detaljer och apparater.

OBS!:

Många fler väskstorlekar, utrustningsvarianter och tillbehör på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Höjd invändigt	95 mm
Bredd invändigt	300 mm

vikt	2,6 kg
Längd invändigt	420 mm
maximal belastning	15 kg
Volym	12 l
antal lås	2
ytermått djup	366 mm
ytermått längd	457 mm
ytermått höjd	118 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Egenskap väska	Slagtålig
Egenskap väska	Flyganpassad
Egenskap väska	Flyganpassad
Produktslag	Verktygstransportsystem