



Batteridrivnen stavlampe, Typ: IW4R



Beställningsdata

Ordernummer	081458 IW4R
GTIN	4058205016261
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Ingenting är snabbare än ljuset. Och ingen lampa finns snabbare till hands än iW4R – den laddningsbara arbetsbelysningen som får rum i byxfickan! Den är knappt större än en penna men med dess hjälp får varje arbetsmoment sin rätta belysning. Den flexibla hållaren kan med hjälp av den inbyggda magneten sättas fast på flera olika sätt och riktas upp i önskad vinkel. Tack vare batteriindikatorn vet du hela tiden hur länge din iW4R fortfarande går att använda – men med ström för upp till fyra timmar blir det inte mörkt i första taget.

- **Kompakt byxfickformat.**
- **Tre ljusalternativ, inklusive fokuserad spotlight med reflektorlins i lamphuvudet.**
- **Batteriladdningsindikator.**
- **Integrerad magnet för enkel fastsättning på metallytor (t.ex. stålbalkar eller motorer).**
- **Fällmekanismen möjliggör flexibel uppriktning för optimal belysning av arbetsområdet.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

IP-skyddsklass: IP 54

ATEX-zon: ingen

Ljusflöde: 75 - 150 lm

brinntid: 2 - 4 h

CRI värde: 80

Antal ingående batterier: 1
Batterityp: Litiumjon

Teknisk beskrivning

vikt	72 g
brinntid	2 - 4 h
CRI värde	80
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
totalhöjd	157 mm
IP-skyddsklass	IP 54
Batterispänning	3,7 V
Antal ingående batterier	1
ljusflöde	75 - 150 lm
ATEX-zon	ingen
totallängd	27 mm
Belysning	LED-modul
total bredd	20 mm
färgtemperatur	5400 - 6600 K
batterikapacitet	0,75 Ah
tillverkarens beteckning	iW4R
Produktslag	Ficklampa