

Garant**Krympchuck Form ADB med kylkanalhål, BT 30 kort, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303407 6
GTIN	4062406285913
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm. (från Ø 6).
- Strl 3–5 för HM, från strl 6 för HSS och HM.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, krympförlängning nr 302410 – 302417, krympverktyg 354210 – 354400.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	21 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
fäste	BT 30 kort
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Verktysgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 30	354225 30
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtapp tätad, form A passar för konor 30	308610 30
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Underskåp för	354290
Dragtapp 45° tätad passar för konor 30	308765 30
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp 45° tätad passar för konor 30	308760 30