

Garant**Krympchuck Form ADB med kylkanalhål, BT 30 kort, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303407 10
GTIN	4062406285937
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm. (från Ø 6).
- Strl 3–5 för HM, från strl 6 för HSS och HM.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, krympförlängning nr 302410 – 302417, krympverktyg 354210 – 354400.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
fäste	BT 30 kort
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Underskåp för	354290
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Dragtappartätad, form A passar för konor 30	308610 30
Verktogsgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 30	354225 30
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308765 30