



Våt- och torrdammsugare ATTIX, tillverkarens beteckning: 751-11



Beställningsdata

Ordernummer	078541 751-11
GTIN	4005337064141
Artikelklass	07C

Beskrivning

Utförande:

Robust och kraftfull **våt-/torrdammsugare** med flexibelt slanganslutningssystem (MultiFit) för professionella rengöringsuppgifter. **Avskiljningsgrad > 99,9 %**.

- **Extremt tystgående industridammsugare med tvättbart PET-fiberfilter.**
- **Med mjukstart, stor verktygsförvaring och extra apparatuttag.**

leveransinnehåll:

Inklusive sugslang, krökt handrör (utom 560-21XC), våtfilter och tvättbart filterelement (PET) samt slang- och kabelhållare. Inklusive krökt handrör i rostfritt stål och gummirörmunstycke **utan tömningsslang**.

OBS!:

Fler säkerhetssugare för alla riskklasser (hälsosafarligt eller explosivt damm) kan levereras på begäran (klass L, M, H).

Teknisk beskrivning

sugslangslängd	4 m
Bredd	580 mm
tillverkarens beteckning	ATTIX 751-11

Längd	605 mm
antal turbiner	1
luftvolymström	60 l/s
kabellängd	7,5 m
Slangdiameter	36 mm
behållarvolym	70 l
vikt	25 kg
bullernivå	57 dB(A)
effektförbrukning	1500 W
vakuum	230 mbar
Avskiljningsgrad	99,9 %
höjd	970 mm
anmärkning	Extremt tyst
Filtersystem	PET-nylonfilter
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Våt- och torrdammsugare

Tillbehör

Snedrörsmunstycke av gummi tillverkarens beteckning 7868	078546 7868
Golvmunstycke, 400 mm brett tillverkarens beteckning 3666	078555 3666
Verkstadssats tillverkarens beteckning ATTIX5	078543 ATTIX5
Filterpåsar, satsFemdelad Passar till dammsugartyp 751	078549 751
Spånkorg tillverkarens beteckning ATTIX7	078544 ATTIX7
Reservfilter Passar till dammsugartyp 751	078548 751
Spånsugslangssats tillverkarens beteckning DN50	078545 DN50
Förlängningsrör av rostfritt stål tillverkarens beteckning 8074	078556 8074

Fogmunstycke tillverkarens beteckning 7102

078547 7102