

 Atlas Copco

## Skruvdragare (tryckluft), Typ: S2308



### Beställningsdata

Ordernummer	079163 S2308
GTIN	7322590010027
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket **6,3 bar** och för slang med rekommenderad invändig Ø.

- **Med slirkoppling.**
- **Inställbart vridmoment.**
- **Omkopplingsbar för höger-/vänstergång.**

Speciellt lämplig för serieskruvdragningar med snabbytesklinghållare E 6,3 (se nr 674205 ff).

#### Reservdel:

**Utvalda underhållssatser (Service Kits):** Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

### Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
momentintervall	2,5 – 11 Nm
max skruv-Ø (8.8–12.9)	M6
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
bullernivå	82 dB(A)
vikt	1,1 kg

maximal luftförbrukning	504 l/min
Utförande	Pistol
tillverkarens beteckning	S2308
maximalt varvtal:	950 min <sup>-1</sup>
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Bitshållare	F 6,3
Produktslag	Skruvdragare