

PRYOR

Bokstavsstämpelsats, 27 delar Normalskrift A-Z, &, typhöjd: 3mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 085430 3 |
| GTIN | 5022044002081 |
| Artikelklass | 08W |

Beskrivning

Utförande:

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

Högeffektiv precisionsstämpel, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

Normalskrift, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm²**.

Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

OBS!:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|---------|
| totallängd | 63,5 mm |
| skaftjocklek | 6,35 |
| typhöjd | 3 mm |

Produktslag

Handslagstämpel

TillbehörLösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
3/G mm

085431 3/G

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
3/C mm

085431 3/C

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
3/O mm

085431 3/O

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
3/E mm

085431 3/E

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
3/A mm

085431 3/A

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
3/H mm

085431 3/H

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
3/B mm

085431 3/B

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
3/W mm

085431 3/W

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
3/N mm

085431 3/N

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
3/I mm

085431 3/I

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
3/X mm

085431 3/X

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
3/S mm

085431 3/S

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
3/J mm

085431 3/J

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
3/D mm

085431 3/D

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken
3/M mm

085431 3/M

| | |
|--|-------------|
| Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 3/Y mm | 085431 3/Y |
| Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 3/Z mm | 085431 3/Z |
| Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 3/R mm | 085431 3/R |
| Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 3/U mm | 085431 3/U |
| Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 3/V mm | 085431 3/V |
| Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 3/K mm | 085431 3/K |
| Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 3/T mm | 085431 3/T |
| Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 3/P mm | 085431 3/P |
| Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 3/L mm | 085431 3/L |
| Slagstämplar hållare Typ GRIP | 085475 GRIP |
| Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 3/F mm | 085431 3/F |
| Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 3/Q mm | 085431 3/Q |
| Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 3/& mm | 085431 3/& |