

DYMO**Märkmaskin, Typ: LM280****Beställningsdata**

Ordernummer	085500 LM280
GTIN	3501170968925
Artikelklass	08U

Beskrivning**Utförande:**

Robusta, mobila märkapparater för snabb och enkel framställning av självhäftande plastetiketter. Hållbart termotransfertryck. Inställbar bandmatning framåt och bakåt. Avsedda för Dymo D1-band. Energiförsörjning via laddbart **litiumjonbatteri**, nätladdare. Enkel textbearbetning tack vare snabbknappar. Standard LabelManager™ 280 för kontoret och hemmet med extra bearbetningsalternativ på PC / Mac via USB-gränssnitt.

Användningsdata:

Etiketterna fäster på nästan alla glatta och fettfria ytor.

leveransinnehåll:

Inklusive band för svart på vitt och bruksanvisning.

OBS!:

- **Flera olika språkversioner kan ställas in.**
- **Tysk knapplayout finns på lager, fransk knappsats på begäran.**

Teknisk beskrivning

teckenfärg	svart
antal textstilar	6

tangentbordslayout	QWERTZ
Längd	206 mm
bandklippning	manuell
antal tecken i fönstret	2×14
antal textrader	2
Typ	LM280
möjliga bandbredder	6; 9; 12 mm
Antal tillgängliga tecken/symboler	220
passande märkbandskassett	D1
antal teckenstorlekar	3
nätadapter	Inklusive
Bredd	108 mm
maximal teckenhöjd	8,1 mm
antal teckenbredder	2
anmärkning	USB
vikt inklusive batteri	395 g
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
höjd	41 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
tillverkarens beteckning	Dymo 280
Produktslag	Märkmaskin

Tillbehör

Märkbandskassett 19 mm×7 m polyester Typ W	085550 W
Märkbandskassett 12 mm×7 m polyester Typ T	085520 T
Märkbandskassett 19 mm×7 m polyester Typ T	085550 T
Märkbandskassett 12 mm×7 m polyester Typ R	085520 R

Märkbandskassett 12 mm×7 m polyester Typ W	085520 W
Märkbandskassett 19 mm×3,5 m nylon Typ W	085516 W
Märkbandskassett 9 mm×7 m polyester Typ Y	085540 Y
Märkbandskassett 24 mm×7 m polyester Typ W	085560 W
Märkbandskassett 19 mm×7 m polyester Typ Y	085550 Y
Märkbandskassett 24 mm×7 m polyester Typ R	085560 R
Märkbandskassett 9 mm×7 m polyester Typ W	085540 W
Märkbandskassett 19 mm×7 m polyester Typ R	085550 R
Märkbandskassett 6 mm×7 m polyester Typ W	085530 W
Märkbandskassett 24 mm×7 m polyester Typ Y	085560 Y
Märkbandskassett 12 mm×7 m polyester Typ Y	085520 Y