

**Garant****Borrstängstabilisator 3×D mini, Typ: 12L****Beställningsdata**

Ordernummer	319454 12L
GTIN	4062406308865
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

**Fördel:**

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

**Passar till:**

Alla vanligt förekommande borrstänger.

**OBS!:**

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionkontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna.

Maximal utkragning stabilisator inkl. borrstäng 6×D.

Borrstängstabilisator med **7×D** resp. skaftdiameter **D<sub>2</sub> = 25 mm kan levereras på förfrågan.**

**Teknisk beskrivning**

totallängd L <sub>2</sub>	95 mm
Skaftdiameter D <sub>2</sub>	32 mm
Förskjutning Z mot axeln	10,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
C	1 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm

Skärriktning	Vänster
radie R	1,2 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	36 mm
Skaftlängd L <sub>s</sub>	53 mm
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstängstabilisator