

**Garant****Borrstängstabilisator 5xD midi, Typ: 16R****Beställningsdata**

Ordernummer	319463 16R
GTIN	4062406309336
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

**Fördel:**

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

**Passar till:**

Alla vanligt förekommande borrstänger.

**OBS!:**

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionsskontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3xD för de använda borrstängtyperna.

Maximal utkragning stabilisator inkl. borrstäng 8xD.

Borrstängstabilisator med **7xD** resp. skaftdiameter **D<sub>2</sub> = 25 mm** kan levereras på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Skaftlängd L <sub>s</sub>	53 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
totallängd L <sub>2</sub>	139 mm
Skärriktning	Höger
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	80 mm
Skaftdiameter D <sub>2</sub>	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm

C	1,5 mm
radie R	1,2 mm
Förskjutning Z mot axeln	16 mm
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstångstabilisator