

Garant**Borrstängstabilisator 5×D midi, Typ: 12L****Beställningsdata**

Ordernummer	319463 12L
GTIN	4062406309329
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

OBS!:

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionkontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna.

Maximal utkragning stabilisator inkl. borrstäng 8×D.

Borrstängstabilisator med 7×D resp. skaftdiameter $D_2 = 25$ mm kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Ø D_3	40 mm
Skärriktning	Vänster
Skaftlängd L_s	53 mm
Utkragningslängd L_1	60 mm
Skaftdiameter D_2	32 mm
Förskjutning Z mot axeln	14 mm
Spännhylsa D_1	12 mm

radie R	1,2 mm
totallängd L ₂	119 mm
C	1,5 mm
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Svängning	dämpad
Produktslag	Borrstångstabilisator