

Garant**Borrstängstabilisator 5×D maxi, Typ: 16L****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319465 16L |
| GTIN | 4062406309404 |
| Artikelklass | 31V |

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av högvärdigt verktygsstål, yta och funktionsytor härdade.

Fördel:

Mindre svängningar och vibrationer vid användning med alla borrstängtyper.

Passar till:

Alla vanligt förekommande borrstänger.

OBS!:

För att kunna bestämma rätt borrstängstabilisatorvariant måste du ovillkorligen genomföra en kollisionkontroll med hjälp av Hoffmanns e-Tool-data från eShop eller ToolScout! Vi rekommenderar en största utkragande längd 3×D för de använda borrstängtyperna.

Maximal utkragningslängd inkl. borrstäng 8×D.

Borrstängstabilisator med **7×D** resp. skaftdiameter **D₂ = 25 mm kan levereras på förfrågan.**

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|--------|
| C | 1,5 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 16 mm |
| Skaftlängd L _s | 53 mm |
| Ø D ₃ | 40 mm |
| totallängd L ₂ | 139 mm |
| Utkragningslängd L ₁ | 80 mm |
| Skaftdiameter D ₂ | 32 mm |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Skärriktning | Vänster |
| Förskjutning Z mot axeln | 20 mm |
| radie R | 1,2 mm |
| Invändigt svarvdjup upp till | 5×D |
| Svängning | dämpad |
| Produktslag | Borrstångstabilisator |