

 Atlas Copco

## Spärrskruvdragare (tryckluft), Typ: W2611



### Beställningsdata

Ordernummer	079121 W2611
GTIN	7322590034122
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

Alla tekniska uppgifter gäller vid trycket **6,3 bar** och för slang med rekommenderad invändig  $\varnothing$ . Omställbar spärrskruvdragare med varvtalsreglering i kompakt utförande med glasfiberarmerat komposithölje som ger god isolering mot kyla. Frånluftsmunstycket kan vridas 360°. Idealisk för trånga utrymmen tack vare en längd på bara 192 mm.

#### Reservdel:

**Utvalda underhållssatser (Service Kits):** Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

### Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	280 min <sup>-1</sup>
max skruv- $\varnothing$ (8.8–12.9)	M8
tillverkarens beteckning	W2611
bullernivå	85 dB(A)
vikt	0,5 kg
rekommenderad slangdimension (invändig $\varnothing$ )	10 mm

mått verktygshållare	1/4 tum
momentintervall	4 - 40 Nm
Längd	192 mm
maximala vibrationer enligt EN	8,8 m/s <sup>2</sup>
maximal luftförbrukning	540 l/min
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Skruvdragare