



Trekantfil med 2K-handtag, Huggning 2 (medelfin), Längd utan tånge: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	511201 300
GTIN	4009215190649
Artikelklass	56B

Beskrivning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. Filarna **som inte är konvexa** har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen.

Huggning på alla sidor; halvtrubbig ände.

Fil med inslaget, ergonomiskt 2-komponents filskaft med upphängningshål och **praktiska färgkodsklämmor** (röd, grön, gul) för individuell märkning av t.ex. huggningsstorleken.

Användningsdata:

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 Form C

OBS!:

Fil utan skaft tillgänglig under nr 511200.

Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	300 mm
Bredd	21 mm
Produktnamnsattribut	Huggning 2 (medelfin)
Huggning	2
Huggtyp	Medelfin
Form	C
Formbeskrivning	Flat, trubbig ände

Filytor	3
inkl. filskaft	ja
Norm	DIN 7261
Produktslag	Verkstadofil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

Tillbehör

Färgclipssats10 delar Färg YELLOW	519605 YELLOW
Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 120 mm	519600 120
Färgclipssats10 delar Färg RED	519605 RED
Färgclipssats10 delar Färg GREEN	519605 GREEN