

**Flatfil med 2K-handtag, Huggning 2 (medelfin), Längd utan tånge: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	510201 200
GTIN	4009215190595
Artikelklass	56B

Beskrivning**Utförande:**

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. Filarna **som inte är konvexa** har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen.

3 sidor med huggning; trubbig ände.

Fil med inslaget, ergonomiskt 2-komponents fiskaft med upphängningshål och **praktiska färgkodsklämmor** (röd, grön, gul) för individuell märkning av t.ex. huggningsstorleken.

Användningsdata:

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 Form A

OBS!:

Fil utan skaft tillgänglig under nr 510200.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt	20×5 mm
Längd utan tånge	200 mm
Produktnamnsattribut	Huggning 2 (medelfin)
Huggning	2
Huggtyp	Medelfin
Form	A
Formbeskrivning	Flat, trubbig ände
Filytor	3

inkl. filskraft	ja
Norm	DIN 7261
Produktslag	Verkstadstil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

Tillbehör

Tvåkomponents ergonomi-filskraft totallängd 120 mm	519600 120
Färgclipssats10 delar Färg RED	519605 RED
Tvåkomponents ergonomi-filskraft totallängd 110 mm	519600 110
Färgclipssats10 delar Färg YELLOW	519605 YELLOW
Färgclipssats10 delar Färg GREEN	519605 GREEN