



Fyrkantfil med 2K-handtag, Huggning 2 (medelfin), Längd utan tånge: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	512201 300
GTIN	4009215190670
Artikelklass	56B

Beskrivning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. Filarna **som inte är konvexa** har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen.

Huggning på alla sidor; halvtrubbig ände.

Fil med inslaget, ergonomiskt 2-komponents fiskaft med upphängningshål och **praktiska färgkodsklämmor** (röd, grön, gul) för individuell märkning av t.ex. huggningsstorleken.

Användningsdata:

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 Form D

OBS!:

Fil utan skaft tillgänglig under nr 512200.

Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	300 mm
Bredd	12 mm
Produktnamnsattribut	Huggning 2 (medelfin)
Huggning	2
Huggtyp	Medelfin
Form	D
Formbeskrivning	Fyrkantig, halvtrubbig ände

Filytor	4
inkl. filskaft	ja
Norm	DIN 7261
Produktslag	Verkstadsfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

Tillbehör

Färgclipssats10 delar Färg RED	519605 RED
Färgclipssats10 delar Färg YELLOW	519605 YELLOW
Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 120 mm	519600 120
Färgclipssats10 delar Färg GREEN	519605 GREEN