

**Garant****12-kantinsats 1/4 tum, lång utförande med tumdimensioner, nyckelvidd: 7/32tum****Beställningsdata**

Ordernummer	631442 7/32
GTIN	4062406309701
Artikelklass	61A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Invändig fyrkant med hål.

Nyckelvidder med snäva toleranser och **HT-Drive**-profil skonar skruvhuvuden och muttrar.

Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

Ø utgångssidan	8,9 mm
nyckelvidd	7/32 tum
Längd	50 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats

