

Garant**12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 1.3/16tum****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 642132 1.3/16 |
| GTIN | 4062406310400 |
| Artikelklass | 61A |

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivvertyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. **Tunnväggiga** för arbeten också i mycket trånga utrymmen. 12-kant (dubbel sexkant) med **HT-Drive** profil som är skonsam mot skruvar och muttrar.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|---------------------|
| Längd | 44 mm |
| nyckelvidd | 1.3/16 tum |
| Ø utgångssidan | 40 mm |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |
| Drivprofil | 12-kant-hylsnycklar |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |

