

Garant**12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 1 tum****Beställningsdata**

Ordernummer	642132 1
GTIN	4062406310370
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivvertyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Nyckelvidder med snäva toleranser skonar skruvhuvuden och muttrar. **Tunnväggiga** för arbeten också i mycket trånga utrymmen. 12-kant (dubbel sexkant) med **HT-Drive** profil som är skonsam mot skruvar och muttrar.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	1 tum
Längd	41 mm
Ø utgångssidan	34 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

