

**Garant****12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 1.1/16tum****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 642132 1.1/16 |
| GTIN         | 4062406310387 |
| Artikelklass | 61A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

**Nyckelvidder med snäva toleranser** skonar skruvhuvuden och muttrar. **Tunnväggiga** för arbeten också i mycket trånga utrymmen. 12-kant (dubbel sexkant) med **HT-Drive** profil som är skonsam mot skruvar och muttrar.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Ø utgångssidan | 36 mm               |
| nyckelvidd     | 1.1/16 tum          |
| Längd          | 44 mm               |
| fyrkantsfäste  | 1/2 tum             |
| Drivprofil     | 12-kant-hylsnycklar |
| Produktslag    | Hylsnyckelinsats    |

