



Tolvkantshylsa, 1/4 tum utförande med tumdimensioner, nyckelvidd: 11/32tum



Beställningsdata

Ordernummer	630962 11/32
GTIN	4062406310929
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med snäva toleranser och **HT-Drive**-profil skonar skruvhuvuden och muttrar. Tunnväggiga för arbeten också i mycket trånga utrymmen.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	11/32 tum
Längd	24,8 mm
Ø utgångssidan	13 mm
fyrkantfäste	1/4 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats

