

## PRYOR

### Bokstavsstämpelsats, 27 delar Normalskrift A-Z, &, typhöjd: 4mm



#### Beställningsdata

Ordernummer	085430 4
GTIN	5022044002524
Artikelklass	08W

#### Beskrivning

##### Utförande:

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

**Högeffektiv precisionsstämpel**, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

**Normalskrift**, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

##### Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

##### Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

##### OBS!:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

#### Teknisk beskrivning

totallängd	70 mm
skaftjocklek	9,5
typhöjd	4 mm

Produktslag

Handslagstempel

**Tillbehör**Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
4/W mm

085431 4/W

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
4/E mm

085431 4/E

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
4/L mm

085431 4/L

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
4/U mm

085431 4/U

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
4/D mm

085431 4/D

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
4/A mm

085431 4/A

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
4/M mm

085431 4/M

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
4/H mm

085431 4/H

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
4/P mm

085431 4/P

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
4/Y mm

085431 4/Y

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
4/V mm

085431 4/V

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
4/N mm

085431 4/N

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
4/G mm

085431 4/G

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
4/B mm

085431 4/B

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken  
4/Z mm

085431 4/Z

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 4/& mm	085431 4/&
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 4/I mm	085431 4/I
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 4/F mm	085431 4/F
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 4/X mm	085431 4/X
Slagstämplar hållare Typ GRIP	085475 GRIP
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 4/O mm	085431 4/O
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 4/K mm	085431 4/K
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 4/R mm	085431 4/R
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 4/Q mm	085431 4/Q
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 4/S mm	085431 4/S
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 4/T mm	085431 4/T
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 4/C mm	085431 4/C
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 4/J mm	085431 4/J