

Garant
NC-höghälskärningsbör FS cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 5mm

Beställningsdata

Ordernummer	122545 5
GTIN	4045197392879
Artikelklass	11E

Beskrivning
Utförande:

Extra stabilt tack vare förstärkt kärna, **specialprofil**. Specialurspetsning. **Hög rundgångsnoggrannhet** och **livslängd**. **Exakta hålegenskaper**.

OBS!:

Spånsparlängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Nominell Ø D _c	5 mm
Skafttolerans	h6
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,14 mm/v
Spånsparlängd L _c	44 mm
Tolerans nom.-Ø	h7
Skaftdiameter D _s	6 mm
total längd L	82 mm
Norm	DIN 6537
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	36,5 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Utförande	6×D

Typ	FS
Spetsvinkel	140 grad
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Semi Standard	ja
Färgring	grön
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	190 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	170 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	140 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	85 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	75 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	65 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	25 m/min	S
GG(G)	mindre lämplig	70 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	160 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		